

## UPM FINESSE MATT H

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

### UPM FINESSE MATT H:

<b>Catégories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Qualité</b>	Couché sans bois (WFC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Rapports annuels   Livres   Brochures   Catalogues   Marketing direct   Magazines de haute qualité
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	35,0 - 380,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 152,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EES+   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706   EMAS   ISO 9001   OHSAS 18001   ISO 14001
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Blancheur CIE (%)</b>	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	92.5	93.5	94.5	95.5	97.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

130 g/m<sup>2</sup> available on request

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

<b>Characterisation data</b>	Fogra 39, Fogra 51
------------------------------	--------------------