

## UPM GOLDEN™ BIOCOAT

Vous souhaitez que vos étiquettes s'adaptent à tous vos besoins ? C'est possible grâce à ce papier cristal très calandré, léger et transparent. Ce papier cristal possède une qualité de surface optimale avec une épaisseur homogène et une résistance élevée.

### UPM GOLDEN™ BIOCOAT:

<b>Categories papier</b>	Papiers pour étiquettes
<b>Qualité</b>	Glassine
<b>Utilisation finale</b>	Etiquetage produits   Etiquetage VIP
<b>Finition</b>	Supercalandré
<b>Format</b>	Bobine   Rolls
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	85,0 - 145,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	50,0 - 320,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 153,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   FDA Food Certificate   Food Approval Statement   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 22000   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	56.0	57.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	51.0	52.0
<b>Transparence (%)</b>	48.0	47.0
<b>{Moisture}</b>	6.5	6.5
<b>{Unger oil absorption (g/m<sup>2</sup>)}</b>	0.7	0.7
<b>Rugosité PPS 10 TS (µm)</b>	1.6	1.6
<b>Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)</b>	5.9	6.0
<b>Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)</b>	2.2	2.3
<b>Porosity BEKK (s)</b>	145.0	150.0
<b>Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN)</b>	300.0	300.0
<b>Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)</b>	320.0	330.0
<b>Valeur-L C/2°</b>	91.0	91.0
<b>Valeur-a C/2°</b>	5.0	5.0
<b>Valeur-b C/2°</b>	27.0	27.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**